



## Mažas rėmelis metalo pjovimo pjūkleliams - su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys, Plokštelės ilgis:mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	580900
GTIN	7311518017545
Produktų klasė	58Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas pjūklelio laikiklis iš lengvojo metalo liejinio su paprastu pjūklelio įtempimu. Visas ilgis 330 mm.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

#### Paskirtis:

Patogiam ir tiesiam pjovimui su pjūkleliais metalui Nr. 582500 – 582970, ankštose ir sunkiai prieinamose vietose.

#### Tiekimo sudėtis:

Su SANDFLEX® pjūkleliu iš bimetalo.  
Plokštelės ilgis: 300 mm

### Techninis aprašymas

Dantų skaičius colyje	24
Plokštelės ilgis	300 mm
Produkto rūšis	Pjūklas metalui

### Priedai

Vienpusis pjūklelis Bimetalas	582970
Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas	582850
Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas	582900
Vienpusis pjūklelis iš bimetalo	582950
Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalas	582920
Vienpusis pjūklelis iš bimetalo, progresyvinis dantų išdėstymas	582500