

Garant**Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 17X19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, abiejose pusėse su itin lengvaeigėmis, tvirtomis žiedinėmis terkšlėmis. Perjungiamo dešiniam ir kairiniam priveržimui. Ypač mažas suveikimo kampas – 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis h_1	10,7 mm
Rakto dydis d_2	19 mm
maksimalus kilpos \varnothing D1	34,5 mm
Rakto dydis d_1	17 mm
maksimalus kilpos aukštis h_2	11,2 mm
visas ilgis L	230 mm
maksimalus kilpos \varnothing D2	35,6 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	5
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 3	614850 3
--	----------