



SANDFLEX® Mini rėminis pjūklas su 2 pjūkleliais (medienai / metalui)



Užsakymo data

Užsakymo numeris	580950
GTIN	7311518044558
Produktų klasė	58Z

Aprašymas

Modelis:

Ovalus rėmas iš tvirto plieninio vamzdžio, su krumplių apsauga. Rinkinyje smailiadantis pjūklelis medienai ir bimetalo pjūklelis. Telpa į bet kurią įrankių dėžę.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Paskirtis:

Universalus, tinka pjauti medieną, metalą (žr. Nr. 582500– 582970) ir, naudojant kietlydinio pjovimo vielą Nr. 582990, taip pat ir plytelėms, kokliams, čerpėms, ketui ir t.t. Visas ilgis tik 300 mm.

Pastaba:

Atsarginius pjūklelius medienai rasite kataloge Nr. 582985.
Plokštelės ilgis: 300 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	300 mm
Plokštelės ilgis	300 mm
Pjūklelių skaičius	2
Produkto rūšis	Rėminis pjūklas

Priedai

Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalias	582900
Kietlydinio pjovimo viela keraminėms plytelėms, kokliams, čerpėms, ketui ir t.t.	582990
Vienpusis pjūklelišk bimetalo, progresyvinis dantų išdėstymas	582500
Vienpusis pjūklelišk bimetalo	582950
Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalias	582850
Vienpusis pjūklelis Bimetalias	582970
Rankinis pjūklas, vienpusis medienai	582985
Vienpusis pjūklelis SANDFLEX®, bimetalias	582920