

**Garant****Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA, be dangos, Ø DC h8: 8,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116070 8,7
GTIN	4045197027863
Produktų klasė	11B

**Aprašymas****Modelis:**

Nušlifluotas profilis. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Paviršius neapdirbtas.  
Viršūnės forma C.

**Privalumai:**

Gręžimui su konduktorinėmis gręžimo įvorėmis **giliose vietose**.

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Pastaba:**

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	115 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	8,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	8,7 mm
Bendras ilgis L	175 mm
Norma	DIN 340
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	102 mm

Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	20 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		