

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614820 17
GTIN	4045197218827
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto ilgis L	233 mm
Žiaunų plotis b	36,6 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	10,9 mm
Žiedo Ø D	33,3 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	7,9 mm
Rakto dydis	17 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis