

**Garant**

**Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle perjungiami, lenkti 15° kampu, Raktų skaičius: 10**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614830 10
GTIN	4045197218865
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 raktą Nr. 614820 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Pastaba:**

Atsarginių suvyniojamų dėklų užsakymo Nr. 614835 / 614836.

**Techninis aprašymas**

Raktų skaičius	10
Rakto dydis	8 mm
Rakto dydis	19 mm
Rakto dydis	9 mm
Rakto dydis	10 mm

Rakto dydis	11 mm
Rakto dydis	13 mm
Rakto dydis	14 mm
Rakto dydis	16 mm
Rakto dydis	17 mm
Rakto dydis	18 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Pakuotė	Suvyniojamas dėklas
Raktų dydžių matmenys	metrais
su nulenkama galvute	ne
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis

## Priedai

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 13 mm	614820 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 10 mm	614820 10
Suvyniojamas dėklas Skyrelių kiekis 10	614835 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 16 mm	614820 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 14 mm	614820 14
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 19 mm	614820 19

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 17 mm

614820 17

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 8 mm

614820 8

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 18 mm

614820 18

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 9 mm

614820 9

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktisperjungiamas, lenktas  
15° kampu Rakto dydis 11 mm

614820 11