



## JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, Rakto dydis: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614870 10
GTIN	4013288165268
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Rakto dydis	10 mm
Rakto ilgis L	159 mm
Žiedo Ø D	21 mm
Žiočių aukštis $h_1$	5,5 mm
Kilpos aukštis $h_2$	7,2 mm
Žiaunų plotis b	22 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Gamintojo pavadinimas	6000 Joker
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80
Suveikimo kampas	4,5 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

---

## Priedai

Adapteris terklėliniam veržliarakčiui Tipas 1	614850 1
---	----------