



## Adapteris terkšliniam veržliarakčiui, Tipas: 1



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614850 1      |
| GTIN             | 4045197235800 |
| Produktų klasė   | 62A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

6-briaunis kotas su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi arba atrama fiksavimui kilpiniame veržliaraktyje. Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 su išmetikliu keičiamųjų galvučių įstatymui.

#### Privalumai:

Panaudojus adapterį terkšlinis veržliaraktis su SW 10, 13 arba 19 tampa terkšle.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Tinka:

Terkšlinis veržliaraktis Nr. 614800 – 614820, 614845 ir 614870 – 614875, kiekvieno dyd. 10.

Laikiklis SW: 10 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

### Techninis aprašymas

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Laikiklis SW          | 10 mm                   |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in                  |
| Medžiaga              | Chromo vanadžio plienas |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Paviršius      | chromuotas            |
| Produkto rūšis | Kvadratinis adapteris |

## Priedai

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje su nulenkiamomis galvutėmis Raktų skaičius 5   | 614814 5     |
| Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 4                               | 614810 4     |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm                                                             | 614800 10    |
| JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 10 mm                                 | 614870 10    |
| Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje trumpi Raktų skaičius 5                        | 614818 5     |
| Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 5                               | 614810 5     |
| Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje trumpi Raktų skaičius 10                       | 614818 10    |
| Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 10                              | 614810 10    |
| JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 10 mm | 614875 10    |
| Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje su nulenkiamomis galvutėmis Raktų skaičius 10  | 614814 10    |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute Rakto dydis 10 mm                                       | 614812 10    |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis Rakto dydis 10 mm                                             | 614816 10    |
| Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu Rakto dydis 10X11 mm                                                 | 614845 10X11 |
| Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 10 mm                             | 614820 10    |

