

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 21mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614820 21
GTIN	4045197553249
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	21 mm
Kilpos aukštis h_2	13 mm
Žiaunų plotis b	45,7 mm
Rakto ilgis L	286 mm
Žiedo $\varnothing D$	42 mm
Žiočių aukštis h_1	9,6 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štapuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis