

Garant**Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 1/2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614825 1/2
GTIN	4045197331243
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	180 mm
Žiočių aukštis h ₁	6 mm
Žiedo Ø D	25,5 mm
Žiaunų plotis b	27,1 mm
Kilpos aukštis h ₂	9,3 mm
Rakto dydis	1/2 in
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis