



Adapteris terkšliniam veržliarakčiui, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614850 3
GTIN	4045197235824
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

6-briaunis kotas su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi arba atrama fiksavimui kilpiniame veržliaraktyje. Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 su išmetikliu keičiamųjų galvučių įstatymui.

Privalumai:

Panaudojus adapterį terkšlinis veržliaraktis su SW 10, 13 arba 19 tampa terkšle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Terkšlinis veržliaraktis Nr. 614800 – 614820, 614845 ir 614870 – 614875, kiekvieno dyd. 19.

Laikiklis SW: 19 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Techninis aprašymas

Laikiklis SW	19 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Kvadratinis adapteris

Priedai

Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 10	614810 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis Rakto dydis 19 mm	614816 19
Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 4	614810 4
Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu Rakto dydis 17X19 mm	614845 17X19
Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje Raktų skaičius 5	614810 5
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	614800 19
JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti Rakto dydis 19 mm	614875 19
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute Rakto dydis 19 mm	614812 19
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu Rakto dydis 19 mm	614820 19
Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje su nulenkiamomis galvutėmis Raktų skaičius 10	614814 10
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 19 mm	614870 19
Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje trumpi Raktų skaičius 10	614818 10