

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614820 22
GTIN	4045197553256
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiaunų plotis b	45,7 mm
Rakto ilgis L	286 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	13 mm
Žiedo Ø D	42 mm
Rakto dydis	22 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	9,6 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis