

**Garant****Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 11mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614820 11     |
| GTIN             | 4045197218766 |
| Produktų klasė   | 61B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.

**Techninis aprašymas**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Žiedo Ø D                     | 22,5 mm              |
| Kilpos aukštis h <sub>2</sub> | 8,3 mm               |
| Rakto ilgis L                 | 168 mm               |
| Rakto dydis                   | 11 mm                |
| Žiaunų plotis b               | 24 mm                |
| Žiočių aukštis h <sub>1</sub> | 5,3 mm               |
| Raktų dydžių matmenys         | metrais              |
| Žiedo padėtis                 | 15 laipsniai         |
| Dantų skaičius                | 72                   |
| Suveikimo kampas              | 5 laipsniai          |
| Gamintojo metodas             | kaldintas šampuojant |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Medžiaga       | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius      | matinis chromuotas      |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis           |