



## JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, Rakto dydis: 13mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614870 13
GTIN	4013288212597
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Kilpos aukštis $h_2$	8,5 mm
Rakto ilgis L	177 mm
Žiaunų plotis b	27,3 mm
Žiedo $\varnothing$ D	25 mm
Rakto dydis	13 mm
Žiočių aukštis $h_1$	7 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Gamintojo pavadinimas	6000 Joker
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80
Suveikimo kampas	4,5 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

---

## Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 2	614850 2
--	----------