

**Garant****Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 9/16in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614825 9/16
GTIN	4045197331250
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Kilpos aukštis $h_2$	9,4 mm
Rakto dydis	9/16 in
Rakto ilgis L	193 mm
Žiaunų plotis b	30,9 mm
Žiočių aukštis $h_1$	6,6 mm
Žiedo $\varnothing$ D	27,3 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis