

Garant**Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 8X9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, abiejose pusėse su itin lengvaeigėmis, tvirtomis žiedinėmis terkšlėmis. Perjungiamo dešiniam ir kairiniam priveržimui. Ypač mažas suveikimo kampas – 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	8 mm
visas ilgis L	128 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₂	7,4 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₁	7,4 mm
Rakto dydis ₂	9 mm
maksimalus kilpos Ø D2	21,5 mm
maksimalus kilpos Ø D1	18,2 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	5
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis