

Garant**Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu, Rakto dydis: 10X11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas, abiejose pusėse su itin lengvaeigėmis, tvirtomis žiedinėmis terkšlėmis. Perjungiamo dešininiam ir kairiniam priveržimui. Ypač mažas suveikimo kampas – 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos \varnothing D2	23,1 mm
maksimalus kilpos \varnothing D1	21,5 mm
Rakto dydis $_1$	10 mm
maksimalus kilpos aukštis h_2	8,2 mm
Rakto dydis $_2$	11 mm
maksimalus kilpos aukštis h_1	7,6 mm
visas ilgis L	150 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	5
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 1	614850 1
--	----------