

**PUK®****Universalus pjūklas „PUK“ su universaliu pjūkleliu (310) Fiksuota rankena****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	581220
GTIN	4010124305307
Produktų klasė	58Z

**Aprašymas****Modelis:**

Mažas ir patogus, labai našus.

**Su fiksuota, raudonai dažyta medine rankena.** Lankas ir bronzuoto apvaliojo plieno.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

**Tiekimo sudėtis:**

Su **Universal pjūkleliu** metalui, aliuminiui, medienai ir plastikui. Pjūklelio ilgis 150 mm.

Plokštelės ilgis: 150 mm

Bendras ilgis: 290 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	290 mm
Plokštelės ilgis	150 mm
Reguliuojama rankenos padėtis	ne
uždėtas pjūklelis	Universali pjūklo geležtė
Produkto rūšis	Lanko formos pjūklas / siaurapjūklis

**Priedai**

Pjūklelių rinkinys, 12 vnt., „PUK“, universalūs (310)25  
dantys / colyje

581270

Pjūklelių rinkinys, 12 dalių, „PUK“, metalui (312)32 dantys /  
colyje

581250

Pjūklelių rinkinys, 12 dalių, „PUK“, medienai (313)14 dantų /  
colyje

581260