

PUK®

Universalus pjūklas „PUK Vario“ su universaliu pjūkleliu (310) Ergonomiška rankena



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 581230 |
| GTIN | 4010124150129 |
| Produktų klasė | 58Z |

Aprašymas

Modelis:

Mažas ir patogus, labai našus.

Su fiksuota, ergonomiška rankena. Tvirtas rėmas stipriam pjūklelio įtempimui.

Mažas ir patogus pjūklo rėmas, puikus pjovimo našumas.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Tiekimo sudėtis:

Su **Universal pjūkleliu** metalui, aliuminiui, medienai ir plastikui. Pjūklelio ilgis 150 mm.

Plokštelės ilgis: 150 mm

Bendras ilgis: 260 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Bendras ilgis | 260 mm |
| Plokštelės ilgis | 150 mm |
| Reguliuojama rankenos padėtis | ne |
| uždėtas pjūklelis | Universali pjūklo geležtė |
| Produkto rūšis | Lanko formos pjūklas / siaurapjūklis |

Priedai

Pjūklelių rinkinys, 12 vnt., „PUK“, universalūs (310)25
dantys / colyje

581270

Pjūklelių rinkinys, 12 dalių, „PUK“, metalui (312)32 dantys /
colyje

581250

Pjūklelių rinkinys, 12 dalių, „PUK“, medienai (313)14 dantų /
colyje

581260