

**Garant****Vienpusis pjūklelis iš bimetalo, progresyvinis dantų išdėstymas****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	582500
GTIN	4045197699183
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

**Rankinio pjūklo geležtė** naši ir patvari. Iš **bimetalo** = dantys iš HSS, grūdinti, pagrindas iš lankstaus spyruokliuojančio plieno. **Nelūžta – saugu dirbti!**

Iš **bimetalo** su **progresyviu dantų išdėstymu: 32 – 24 – 18 dantys**. Pjauna lengvai, nedreba pjaunant plonas medžiagas (32 dantys), itin našus dėl stambių dantų (18 dantų), **universalus**, labai patvarus ir ekonomiškas.

Matmenys: 300×13×0,65 mm.

**Pastaba:**

Pjūklelius staklėms rasite kataloge Nr. 171000 / 171150.

Plokštelės ilgis: 300 mm

Dantų skaičius colyje: 32 – 24 – 18

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius colyje	32 – 24 – 18
Pjūklelio storis	0,65 mm
Plokštelės ilgis	300 mm
Pjūklelio aukštis	13 mm
Produkto rūšis	Lenktas siaurapjūklis