

Garant

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 8X9mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615700 8X9
GTIN	4045197160584
Produktų klasė	61A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **AS-drive** profiliu.

Privalumai:

AS-Drive profilis

- Varžtai suimami už šoninių paviršių.
- Varžtai tausojami.
- Varžtai ilgiau tinkami naudoti.
- Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.
- Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu – pažymėti **AS-drive** ženkle.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos Ø D ₁ maks.	14 mm
maksimalus kilpos Ø D ₂ maks.	15 mm
Rakto ilgis L	180 mm

Duomenų lapai

Rakto dydis ₂	9 mm
Rakto dydis ₁	8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis