

Garant

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 13X17 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 615700 13X17 |
| GTIN | 4045197160669 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su **AS-drive** profiliu.

Privalumai:

AS-Drive profilis

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių.**
- **Varžtai tausojami.**
- **Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius.**
- **Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu – pažymėti **AS-drive**ženkle.

Rakto ilgis L: 245 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 22 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 27 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------|
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 27 mm |
|---|-------|

| | |
|--|---------------|
| Rakto dydis ₁ | 13 mm |
| maksimalus kilpos Ø D ₁ maks. | 22 mm |
| Rakto dydis ₂ | 17 mm |
| Rakto ilgis L | 245 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |