

**Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614900 19 |
| GTIN | 4045197442130 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------|
| maksimalus žiočių aukštis h1 | 8,5 mm |
| Rakto dydis | 19 mm |
| Rakto ilgis L | 278 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.} | 13 mm |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

