



Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, giliai įgaubti, Raktų skaičius: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	615500 12
GTIN	4018754058457
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	12
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	75 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuotas (smūgiams atsparus)
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615000 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 18X19 mm	615000 18X19
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 27X32 mm	615000 27X32
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm	615000 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 21X23 mm	615000 21X23
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 20X22 mm	615000 20X22
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm	615000 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 24X26 mm	615000 24X26
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm	615000 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 30X34 mm	615000 30X34
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615000 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615000 12X13