

Garant**6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642325 30
GTIN	4045197497963
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialios **Surface Drive** galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

Standartas:**DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

tinka coliams (amerikietiški matmenys)	1.3/16 in
Ilgis	44 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	39,8 mm
Rakto dydis	30 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
6-briaunės galvutės profilis	Surfacedrive

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė