

**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, ilgas modelis, Raktų skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614910 11
GTIN	4045197461575
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 614600 / 614200 / 614900: Dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 10 mm	614900 10
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 30 mm	614900 30

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 21 mm	614900 21
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 13 mm	614900 13
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 16 mm	614900 16
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 27 mm	614900 27
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 22 mm	614900 22
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 19 mm	614900 19
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 17 mm	614900 17
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 24 mm	614900 24
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 18 mm	614900 18