

**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, ilgas modelis, Raktų skaičius: 14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614910 14
GTIN	4045197461582
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.  
Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 614600 / 614200 / 614900: Dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

**Techninis aprašymas**

Raktų skaičius	14
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliaraktis

**Priedai**

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 24 mm	614900 24
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 17 mm	614900 17

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 12 mm	614900 12
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 22 mm	614900 22
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 10 mm	614900 10
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 13 mm	614900 13
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 21 mm	614900 21
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 18 mm	614900 18
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 19 mm	614900 19
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 15 mm	614900 15
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 16 mm	614900 16
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 20 mm	614900 20
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 14 mm	614900 14
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis Rakto dydis 11 mm	614900 11