

**Kelnės Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091122 24

GTIN

4014382988227

Produktų klasė

09S

Aprašas**Aprašymas:**

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Darbinės kelnės.**Aprašas:**

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Darbinės kelnės, mėlynos spalvos Nr. 091121.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: UV standartas 801
Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Kišenė telefonui	taip
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
užtrauktukas ant kojos	tiesus atviras
storesnė kelių zona	taip
Medžiaga	Medvilnė
Dydis FR	44C
Dydis DE	24
Kišenių matuokliui kiekis	1
Šoninių kišenių kiekis	2
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Dydis UK	34S
Dydis US	34/30
Dydis IT	44 C
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	24
Dydis ES	44 C
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės