



12-briaunė 1/2 colio uždegimo žvakių galvutė, Rakto dydis: 16mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642450 16 |
| GTIN | 4018754005741 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Su guminiu įdėklų uždegimo žvakei laikyti.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Rakto dydis | 5/8 in |
| Rakto dydis | 16 mm |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 22,4 mm |
| Perdavos profilis | 12-briaunė galvutė |
| Ilgis | 83 mm |
| Laikymo mechanizmas uždegimo žvakėms | Guminis laikiklis |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |
| Paviršius | ant nikelio chromuoti |

Produkto rūšis

Galvutė