

**Garant****Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys stambiadantis,  
Pjūklo Ø D: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584015 300
GTIN	4045197220714
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

**Armuoti kietlydiniu**, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

**Paskirtis:**

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Tipas LWZ skirtas išilgai ir skersai pjauti visų tipų **natūralią medieną ir medienos plokštes**.

**Pastaba:**

**Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.**

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	30 mm
Dantų skaičius	28
Pjūklelio Ø D	300 mm
Pjūvio plotis B	3,2 mm

Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas