



12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	642500 15
GTIN	4018754005598
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. Dvigubas šešiabriaunis su **AS-Drive** profiliu.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 642529

Techninis aprašymas

Ilgis	83 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	21,2 mm
Rakto dydis	15 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	ASME B 107.5M

Norma	DIN EN 3709
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas
su AS-drive profiliu	taip
Produkto rūšis	Galvutė