

Garant

Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys vidutinio stambumo dantys, Pjūklo Ø D: 400mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584035 400
GTIN	4045197220806
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Tipas UW skirtas **medienos plokštėms, fanerutoms arba iš vienos pusės padengtoms plastikui**, fanerai, daugiasluoksnėms medžiagoms iš popieriaus ir audinio.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Pjūklelio Ø D	400 mm
Kiaurymės Ø	30 mm
Dantų skaičius	60
Pjūvio plotis B	3,5 mm

Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas