

Garant

**Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys stambiadantis,
Pjūklo Ø D: 350mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584015 350
GTIN	4045197220738
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Tipas LWZ skirtas išilgai ir skersai pjauti visų tipų **natūralią medieną ir medienos plokštes**.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Pjūklelio Ø D	350 mm
Kiaurymės Ø	30 mm
Dantų skaičius	32
Pjūvio plotis B	3,5 mm

Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas