

Garant**Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys universalus,
Pjūklo Ø D: 350mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584075 350
GTIN	4045197220912
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Universalus diskinio pjūklo diskas, labai patvarus, žemas triukšmo lygis, **nebijo vinių**. Tinka **visoms medienos rūšims** ir probleminėms statybinėms medžiagoms, taip pat aliuminio profiliams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	30 mm
Pjūklelio Ø D	350 mm
Dantų skaičius	54

Pjūvio plotis B	3,2 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas