

Garant

**Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys smulkiadantis,
Pjūklo Ø D: 250mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584055 250
GTIN	4045197220820
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Tipas KW skirtas **medienos plokštėms, fanerai, iš abiejų pusių padengtai plastikų fanerai, aukštos kokybės sluoksniu padengtoms medžiagoms, kurioms keliami aukščiausi pjovimo kokybės reikalavimai.**

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius	60
Kiaurymės Ø	30 mm
Pjūklelio Ø D	250 mm

Pjūvio plotis B	3,2 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas