

**Garant**

**Diskinio pjūklo diskas medienai, kintamojo žingsnio dantys smulkiadantis,  
Pjūklo Ø D: 300mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584055 300
GTIN	4045197220837
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

**Armuoti kietlydiniu**, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

**Paskirtis:**

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Tipas KW skirtas **medienos plokštėms, fanerai, iš abiejų pusių padengtai plastikų fanerai, aukštos kokybės sluoksniu padengtoms medžiagoms, kurioms keliami aukščiausi pjovimo kokybės reikalavimai.**

**Pastaba:**

**Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.**

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius	72
Kiaurymės Ø	30 mm
Pjūklelio Ø D	300 mm

Pjūvio plotis B	3,2 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas