

Garant

**Pjovimo diskas metalui, kintamojo žingsnio dantys su nuožula universalus,
Pjūklo Ø D: 230mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584095 230
GTIN	4045197220950
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Universalus diskinio pjūklo diskas **įvairioms medžiagoms** pjauti, pvz.: **plokščią ir lenktą geležį**, aliuminį, spalvotuosius metalus, lakštinį plieną, kampuočius. Plokšti dantys su nuožula iki Ø 250 mm, kintamojo žingsnio dantys su nuožula nuo Ø 300 mm.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Pjūklelio Ø D	230 mm
Kiaurymės Ø	30 mm
Dantų skaičius	54

Pjūvio plotis B	2,2 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas