

**Garant**

**Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys universalus,  
Pjūklo Ø D: 190mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584075 190
GTIN	4045197220868
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

**Armuoti kietlydiniu**, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

**Paskirtis:**

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

**Universalus** diskinio pjūklo diskas, labai patvarus, žemas triukšmo lygis, **nebijo vinių**. Tinka **visoms medienos rūšims** ir probleminėms statybinėms medžiagoms, taip pat aliuminio profiliams.

**Pastaba:**

**Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.**

**Techninis aprašymas**

Pjūklelio Ø D	190 mm
Dantų skaičius	30
Kiaurymės Ø	30 mm

Pjūvio plotis B	2,8 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/7/42 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas