

**Garant**

**Pjovimo diskas metalui, kintamojo žingsnio dantys su nuožula universalus,  
Pjūklo Ø D: 250mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584095 250
GTIN	4045197220967
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

**Armuoti kietlydiniu**, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

**Paskirtis:**

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

**Universalus** diskinio pjūklo diskas **įvairioms medžiagoms** pjauti, pvz.: **plokščią ir lenktą geležį**, aliuminį, spalvotuosius metalus, lakštinį plieną, kampuočius. Plokšti dantys su nuožula iki Ø 250 mm, kintamojo žingsnio dantys su nuožula nuo Ø 300 mm.

**Pastaba:**

**Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.**

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius	54
Kiaurymės Ø	30 mm
Pjūklelio Ø D	250 mm

Pjūvio plotis B	2,2 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/10/60 ir 2/11/63 ir 2/12/64 ir 2/7/42 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas