


**Stumdomos durys, akrilas / lakštas, plotis 2000 mm, Aukštis: 2200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	994118 2200
GTIN	4260214933822
Produktų klasė	99T

**Aprašymas****Modelis:**

Modeliuojama universali sistema įmonei ir sandėliui, galima greitai patiemis surinkti užkardas, sienes, suskirstyti erdves. Pagal modulinės sistemos principą galima atskirus elementus jungti kaip tik nori. 40x40x3,8 mm tinklelis su 30 mm profilio rėmu atitinka aukščiausius kokybės ir skaidrumo reikalavimus. Taip pat galima įsigyti modelius iš lakštinio plieno ir akrilinio stiklo.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo elementais (tik Nr. 994130).

**Spalva:**

Spalvą galima pasirinkti **šviesiai pilką RAL 7035 (standartinę)**, ryškiai mėlyną RAL 5005, ultramarino mėlyną RAL5002, briliantinę mėlyną RAL5007, genicijono mėlynumo spalvą RAL5010, žydrą RAL5012, turkio mėlyną RAL5018, dulkių pilkumo RAL 7037, **dažyta miltelinio būdu**.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	2200 mm
Plotis	2000 mm
Produkto rūšis	Perforuotos durys