



Glotniojo valcavimo įrankiai EG5 universal., Koto tvirtinimo tipas: VDI20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291505 VDI20
GTIN	4060491015514
Produktų klasė	29F

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka:

Ø ribos (rekomenduojamos): 10 mm – 100 mm

Tiekimo sudėtis:

Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.

Pastaba:

Įrankių naudojimas atitinkamai apdirbimo sričiai priklauso nuo revolverinės galvutės tipo (žvaigždė/diskas).

- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**
- **Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.**

Techninis aprašymas

maksimali valco jėga	3 kN
Viršūnės centro perstūmimas f	80 mm
Rulono Ø	5 mm
Koto tvirtinimo tipas	VDI20
Iškyšos ilgis L _A	121 mm
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai