

Ansell**Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-535W, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094754 10
GTIN	10076490463059
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

III kategorijos apsauginės pirštinės.

AlphaTec® 58-535W. Patikima apsauga – saugesnis dirbantysis. Patentuota Ansell Grip Technology™ leidžia kontroliuoti judesius dirbant su šlapiais ir tepaluotais daiktais ir naudoti mažiau jėgos juos suimant. Homogeninis apsauginis sluoksnis smarkiai sumažina riziką, kad chemikalai per pirštinių medžiagą pasieks odą. Balta bazinė medžiaga darbams viduje.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Serija	AlphaTec®
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Turinys	6

Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tipas A (AJKLOPT)
Atsparumas chemikalams	AJKLOPT
EN 388	3132A
EN 407	X1XXXX
Medžiaga	Nitrilinės
Pagrindo medžiaga	Nitril
AQL	0,65
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	340 mm
Spalva	juoda / žalia
Paskirtis	daugkartin.
Svoris	56,2 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Danga	Nitril
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės