

ARIANA**Aukšto slėgio antgalis 1/4 colio AG, Vamzdžio ilgis: 31 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084436 31
GTIN	4037728217492
Produktų klasė	08J

Aprašymas**Modelis:**

Didelio slėgio antgalis iki 90 bar didelio slėgio aušinimui, pasukamas 70°–110° kampu. Korpusas iš kokybiško polimerinio granulato.

- **Montuojant į esamą žarnų sistemą užima mažiau vietos.**
- **Antgalis pasukamas 360°.**
- **Galima įsigyti įvairaus ilgio vamzdžių.**

Paskirtis:

Skirtas vėliau įmontuoti į esamą sistemą. Apdirbant metalą pjovimu greitai apdirbama dideliais sūkliais, naudojant didelio slėgio aušinimą.

Techninis aprašymas

Vamzdžio ilgis	31 mm
Antgalio vidinis Ø	2 mm
Prijungimo sriegis	1/4 in
Produkto rūšis	Aušinimo sistema

