

ejendals

Chemikalams atsparių pirštinių pora Tegera® 12930, Pirštinių dydis: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094795 11
GTIN	7392626068384
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.

Tegera® 12930. Chemikalams atsparios pirštinės iš PVC grubesniems darbams. Atsparios alyvoms ir tepalams. Delnai granuluoti, kad būtų neslidūs. Ypatingai tvirtos, tinka ir purvinoje bei tepaluotoje aplinkoje.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

EN 374:2016: Tipas B (KLMPT)

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	11
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Turinys	12

Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipas B (KLMPT)
Atsparumas chemikalams	KLMPT
EN 388:2016	4131X
EN 407	X2XXXX
Medžiaga	PVC
Pagrindo medžiaga	PVC
AQL	0,3
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	300 mm
Spalva	juoda / mėlyna
Paskirtis	daugkartin.
Kontaktinė šiluma iki	250 °C
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės