

Garant**Pjovimo diskas metalui, kintamojo žingsnio dantys su nuožula universalus,
Pjūklo Ø D: 350mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

584095 350

GTIN

4045197220981

Produktų klasė

51S

Aprašymas**Modelis:**

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Universalus diskinio pjūklo diskas **įvairioms medžiagoms** pjauti, pvz.: **plokščią ir lenktą geležį**, aliuminį, spalvotuosius metalus, lakštinį plieną, kampuočius. Plokšti dantys su nuožula iki Ø 250 mm, kintamojo žingsnio dantys su nuožula nuo Ø 300 mm.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Pjūklelio Ø D

350 mm

Kiaurymės Ø

30 mm

Dantų skaičius

80

Pjūvio plotis B	2,4 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/10/60 ir 2/11/63 ir 2/12/64 ir 2/7/42 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas