

Ansell**Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-128, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094749 7
GTIN	10076490464391
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

III kategorijos apsauginės pirštinės.

AlphaTec® 58-128. Lengvos chemikalams atsparios pirštinės su gerai judinamais pirštais.

Barjeras iš plono nitrilo sluoksnio užtikrina išskirtinę rankų apsaugą nuo kontakto su skystomis dirginančiomis medžiagomis. Ansell Grip Technology™ leidžia preciziškai suimti tepaluotas arba šlapias mažas dalis.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Serija	AlphaTec®
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Turinys	12

Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tipas A (JKLOPT)
Atsparumas chemikalams	JKLOPT
EN 388	2121A
Medžiaga	Nitrilinės
Pagrindo medžiaga	Nitril
AQL	0,65
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	320 mm
Storis	0,175 mm
Spalva	juoda / žalia
Paskirtis	daugkartin.
Svoris	25,8 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Danga	Nitril
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės