



Darbo kelnės darbui dirbtuvėse, pilkos / juodos, Dydis DE: 29



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091841 29

GTIN

Produktų klasė

04T

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiškos dirbtuvių darbo kelnės iš lengvos, tačiau **labai patvarios medžiagos**, greitai džiūsta. Idealiai tinka darbui karštoje aplinkoje.

Darbo kelnės su **įsiuvais iš tamprios Stretch medžiagos** ir **specialaus kirpimo klešnėmis** optimaliam judrumui bei patogumui. Galimybė pailginti klešnes.

- **Vidinė kišenė mobiliam telefonui iš Mesh medžiagos.**
- **Kišenė ant klešės su kilpa, užtrauktuku, skyriais peiliui ir pieštukui.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Šoninės kišenės.**
- **Užpakalinės kišenės.**
- **D žiedas ties liemeniu.**

Pastaba:

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės darbui dirbtuvėse, moteriškas modelis tamsiai pilkos / juodos spalvos Nr. 091833.

Sandėlyje turime 36 – 46 dydžius.

Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis DE	29
Dydis FR	56C
Dydis IT	56C
Serija	Service Plus
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	56C
Dydis SE	C58
Dydis NL	D116
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	166 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	40 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas	nedžiovinti džiovyklėje
Lyginimas	neįkaista iki maks. 110 °C
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės