



## Darbinės kelnės darbui dirbtuvėse, pilkos / juodos, Dydis DE: 24



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

091841 24

GTIN

Produktų klasė

04T

### Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiškos dirbtuvių darbo kelnės iš lengvos, tačiau labai patvarios medžiagos, greitai džiūsta. Idealiai tinka darbui karštoje aplinkoje. Darbo kelnės su įsiuvais iš tamprios Stretch medžiagos ir specialaus kirpimo klešnėmis optimaliam judrumui bei patogumui. Galimybė pailginti klešnes. Vidinė kišenė mobiliam telefonui iš Mesh medžiagos. Kišenė ant klešnės su kilpa, užtrauktuku, skyriais peiliui ir pieštukui. Plastikinis užtrauktukas. Šoninės kišenės. Užpakalinės kišenės. D žiedas ties liemeniu.

Pastaba:

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje. Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Kelnės darbui dirbtuvėse, moteriškas modelis tamsiai pilkos / juodos spalvos Nr. 091833. Sandėlyje turime 36 – 46 dydžius.

### Techninis aprašymas

Dydis FR

44C

Dydis DE

24

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Dydis IT                            | 44C                        |
| Serija                              | Service Plus               |
| Speciali paslauga                   | Tekstilės apdaila          |
| Dydis ES                            | 44C                        |
| Dydis SE                            | C58                        |
| Dydis NL                            | D96                        |
| Lytis                               | Vyriškas modelis           |
| Audinio sudėtis                     | 35% medvilnė               |
| Audinio sudėtis                     | 65% poliesteris            |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 166 g/m <sup>2</sup>       |
| Rūbų standartas                     | Oeko-Tex Standard 100      |
| Plovimas                            | 40 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas                           | nebalinti                  |
| Cheminis valymas                    | nevalyti cheminiu būdu     |
| Džiovinimas                         | nedžiovinti džiovyklėje    |
| Lyginimas                           | nejkaista iki maks. 110 °C |
| Spalva                              | pilkos / juodos            |
| Produkto rūšis                      | Darbinės kelnės            |