



Darbo kelnės darbui dirbtuvėse, pilkos / juodos, Dydis DE: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091841 60

GTIN

Produktų klasė

04T

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiškos dirbtuvių darbo kelnės iš lengvos, tačiau **labai patvarios medžiagos**, greitai džiūsta. Idealiai tinka darbui karštoje aplinkoje.

Darbo kelnės su **įsiuvais iš tamprios Stretch medžiagos** ir **specialaus kirpimo klešnėmis** optimaliam judrumui bei patogumui. Galimybė pailginti klešnes.

- **Vidinė kišenė mobiliam telefonui iš Mesh medžiagos.**
- **Kišenė ant klešės su kilpa, užtrauktuku, skyriais peiliui ir pieštukui.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Šoninės kišenės.**
- **Užpakalinės kišenės.**
- **D žiedas ties liemeniu.**

Pastaba:

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės darbui dirbtuvėse, moteriškas modelis tamsiai pilkos / juodos spalvos Nr. 091833. Sandėlyje turime 36 – 46 dydžius.

Techninis aprašymas

Dydis DE	60
Dydis FR	54
Dydis UK	3XL
Dydis IT	C60
Dydis US	3XL
Serija	Service Plus
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis SE	C58
Dydis NL	C60
Dydis ES	C60
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	166 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	40 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas	nedžiovinti džiovyklėje
Lyginimas	nejkaista iki maks. 110 °C
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės