

**Ansell****Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-270, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094759 7
GTIN	10076490462878
Produktų klasė	04P

**Aprašymas****Modelis:**

III kategorijos apsauginės pirštinės.

AlphaTec® 58-270. Nitrilinės pirštinės lengvo ir vidutinio sunkumo darbams su chemikalais. Lengvos, dvigubo sluoksnio nitrilas ant besiūlės bazinės medžiagos iš nailono užtikrina išskirtinį lietimui jautrumą ir lankstumą. Mažas pirštinių svoris padidina nešiojimo patogumą, tuo pačiu patikimai saugo nuo kontakto su alyvomis, chemikalais ir kitais skysčiais.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

EN 374:2016: Tipas A (JKLOPT)

**Techninis aprašymas**

Pirštinių dydis	7
Serija	AlphaTec®
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III

Turinys	12
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipas A (JKLOPT)
Atsparumas chemikalams	JKLOPT
EN 388:2016	3121A
Medžiaga	Nitrilinės
Pagrindo medžiaga	Nitril
AQL	0,65
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	300 mm
Storis	0,41 mm
Spalva	juoda / žalia
Paskirtis	daugkartin.
Svoris	31 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Danga	Nitril
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės